

# Priključni kabl VMPAL-KMSK-V-SD25-IP67-

Broj artikla: 562391

FESTO



## Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Električni priključak	Kabl sa utikačem
Svojstvo kabla	Standard
Min. radijus savijanja kabla	63 mm
Prečnik kabla	12,5 mm
Struktura kabla	25x0,34
Mehanička zaštita	IP67 prema IEC 60529
Temperatura okoline kod pokretnog postepenja kablova	-5 ... 80 °C
CE znak (vidi izjavu o usklađenosti)	in accordance with EU RoHS directive
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK RoHS instructions
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Materijal - napomena	RoHS komfornost
Klasa korozione otpornosti KBK	2 - Moderate corrosion stress
Material cable sheath	TPE-U(PU)