


Priključni kabl NEBV-M8W4L-E-10-LE2

Broj dela: 562473

FESTO



Tehnički list

| Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Odgovara standardu | EN 61076-2-101 ISO 20401 |
| Prikaz uklopnog stanja | LED žuti |
| Težina proizvoda | 165 g |
| Električni priključak | 4-polni/2-žičani Utičnica, pod uglom M8x1 |
| Opseg radnog pritiska DC | 20.4 V...26.4 V |
| Opterećenje struje pri 40 °C | 3 A |
| Dužina kabla | 10 m |
| Karakteristika voda | pogodno za energetske lance |
| Min. radijus skretanja kabla | 35 mm |
| Prečnik kabla | 3.3 mm |
| Struktura kabla | 2 x 0,25 mm ² |
| Završeci žica | Završetak žice |
| Vrsta zaštite | IP65 IP67 |
| Temperatura okruženja | -10 °C...50 °C |
| CE-oznaka (vidi Izjavu o usaglašenosti) | prema EU direktivi RoHS |
| UKCA znak (vidi Izjavu o usaglašenosti) | prema UK RoHS propisima |
| LABS usklađenost | VDMA24364-B2-L |
| Napomena o materijalu | RoHS-usaglašen |
| Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK | 2 - umerena izloženost koroziji |
| Materijal plašta kabla | TPE-U(PUR) |
| Materijal kućišta | TPE-U(PU) |
| Materijal utičnih kontakata | Mesing pozlaćeno |
| Materijal izolacionog omotača | PVC |