

# Priključak CPX-P

Broj artikla: 562818

FESTO

Electric IO, use of intrinsically safe modules possible.



## Tehnički podaci

Ukupni list podataka - Pojedinačne vrednosti zavise od Vaše konfiguracije.

Svojstvo	Vrednost
Električno aktiviranje	Fieldbus integrirani kontroler
Maks. broj modula	10
Temperatura okoline	-5 ... 50 °C
Temperatura ležaja	-20 ... 70 °C
Mehanička zaštita	IP20 IP65
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
CE znak (vidi izjavu o usklađenosti)	prema EU-EMV-smernici prema EU-Ex-zaštita-smernica (ATEX) prema EU-mašine-smernica in accordance with EU RoHS directive
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK instructions for EMC To UK EX instructions To UK instructions for machines To UK RoHS instructions
KC mark	KC-EMV
Dozvola	RCM Mark c UL us - Recognized (OL)
ATEX kategorija gasa	II 3G
Odobrenje Eksplozivne zaštite izvan EU	EPL Gc (BR) EPL Gc (GB)
Ex vrsta zaštite od zapaljivanja - gas	Ex ec IIC T4 Gc X
Ex temperatura okoline	-5 °C ≤ Ta ≤ +50 °C
Mesto izdavanja sertifikata	DNV 15.0193 X
LED prikazi	Bus status Channel status Status modula System state
Dijagnoza	Diagnostics memory Channel and module-oriented diagnostics Podnaponski moduli
Maksimalna zapremina adrese za ulaze	64 Byte
Maksimalna zapremina adrese za izlaze	64 Byte
Konfiguracija parametara	Diagnostics behaviour Fail-safe reaction Forcing of channels Signal setup
Interno vreme ciklusa	< 1 ms
Nazivni pogonski napon DC	24 V
Dozvoljena kolebanja napona	+/- 25 %