

On/off valve MS9-EM-G-S-VS

Broj dela: 562952

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Serija	MS
Veličina konstrukcije	9
Dimenzija mrežice	90 mm
Dizajn	Zasun sa klipom
Vrsta aktiviranja	ručno
Princip zaptivanja	meko
Funkcija ispuštanja vazduha	bez prigušivanja
Zaštita od aktiviranja	Okretno dugme sa mehaničkim zasunom za zaključavanje
Način vraćanja u prethodni položaj	Prinudno vođenje
Vrsta upravljanja	direktni
Funkcija ventila	3/2 bistabilni
Radni pritisak	0 bar...20 bar
Normalni nominalni protok	18000 l/min
Normalni nominalni protok 2-3	14100 l/min
Radni medij	Komprimovani vazduh u skladu sa ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Napomena o radnom/upravljačkom mediju	Moguća primena zauljenog vazduha (u tom slučaju se zauljivanje mora nastaviti)
Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK	2 - umerena izloženost koroziji
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen
LABS usklađenost	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura medija	-10 °C...60 °C
Nivo zvučnog pritiska	93 dB(A)
Temperatura okruženja	-10 °C...60 °C
Vrsta pričvršćenja	po izboru: Ugradnja voda sa priborom
Ugradni položaj	Proizvoljan
Težina proizvoda	2400 g
Pneumatski priključak 3	G1
Materijal zasuna klipa	POM
Radni materijal zaptivki	NBR
Materijal kućišta	Aluminijum liven pod pritiskom