



Prigušna ploča VABF-S7-F1B5P1-F

Broj artikla: 563401

FESTO



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Položaj ugradnje	proizvoljno
Snabdevanje upravljačkim vazduhom	eksterno interno
Operating pressure MPa	0 ... 1,2 MPa
Pogonski pritisak	0 ... 12 bar
Pogonski medijum	Kompresovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7:::]
Klasa korozione otpornosti KBK	4 - Very high corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Mehanička zaštita	IP65
Vrsta pričvršćenja	sa prolaznim otvorom
Priključak, upravljački vazduh 12	G1/4
Pneumatski priključak 1	G1/4
Pneumatski priključak 2	Flange 1/4 NAMUR obrazac priključaka
Pneumatski priključak 3	G1/4
Materijal - napomena	RoHS komformnost
Material of connecting plate	Aluminium (Ematal coated)
Material seals	NBR