

# X-utični spoj QBX-3/16T-U

Broj artikla: 564779

FESTO



## Tehnički podaci

| Svojstvo  | Vrednost  |
|---|---|
| Veličina  | Standard  |
| Nazivni prečnik                                     | 0,138 "   |
| Položaj ugradnje                                    | proizvoljno                                       |
| Oblik   | X shape   |
| Veličina kontejnera                                 | 10  |
| Konstruktivna struktura                             | Push-pull princip                                 |
| Operating pressure for entire temperature range     | 0,095 ... 1 MPa                                   |
| Pogonski pritisak kompletnog temperaturnog područja | 0,95 ... 10 bar                                   |
| Operating pressure for entire temperature range     | 13,775 ... 145 psi                                |
| Pogonski medijum                                    | Kompresovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7:-:-] |
| Napomena o mediju pogona i upravljanja              | Moguć nauljeni pogon                              |
| Klasa korozione otpornosti KBK                      | 1 - Low corrosion stress                          |
| PWIS conformity                                     | VDMA24364 zone III                                |
| Temperatura okoline                                 | 0 ... 60 °C                                       |
| Težina proizvoda                                    | 0,275 oz  |
| Pneumatski priključak 1                             | za crevo spoljašnjeg prečnika 3/16"               |
| Pneumatski priključak 2                             | za crevo spoljašnjeg prečnika 3/16"               |
| Ambient temperature Fahrenheit                      | 32 ... 140 °F                                     |
| Boja obruča   | sivo  |
| Materijal - napomena                                | RoHS komformnost                                  |
| Material housing                                    | PBT   |
| Material release ring                               | POM   |
| Material of tubing seal                             | NBR   |
| Material of tube retaining claw                     | visokolegirani čelik, nerđajući                   |