

Prigušno-nepovratni ventil GRLA-10-32-UNF-QB-5/32-U

Broj artikla: 564840

FESTO

Ovaj tip je prikladan za vakuum.



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Funkcija ventila	Kontrola nepovratnom funkcijom za vazduh rasterećenja
Pneumatski priključak 1	QB-5/32
Pneumatski priključak 2	10-32 UNF-2A
Način aktiviranja	ručno
Element podešavanja	Vijak sa prorezom
Vrsta pričvršćenja	navojno sa spoljašnjim navojem
Normalni nazivni protok u smeru prigušivanja	1,7 cfm
Normalni nazivni protok u povratnom smeru	1,31 ... 1,73 cfm
Temperatura okoline	32 ... 140 °F
Položaj ugradnje	proizvoljno
Pogonski pritisak kompletnog temperaturnog područja	-13,8 ... 116 Psi
Standard flow rate in flow control direction 0.6->0 MPa (6->0 bar, 87->0 psi)	3 cfm
Standard flow rate in non-return direction at 0.6->0 MPa (6->0 bar, 87->0 psi)	3 ... 3,14 cfm
Pogonski medijum	Kompresovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Napomena o mediju pogona i upravljanja	Nauljeni pogon je moguć (u daljnjem pogonu potreban)
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Temperatura medijuma	32 ... 140 °F
Maks. pritezni moment	1,1 ft-lbf
Težina proizvoda	0,35 oz
Material of threaded plug	Mesing Niklovano
Materijal - napomena	RoHS komfornost
Material seals	NBR
Material hollow bolt	Mesing Niklovano
Material release ring	POM
Material knurled head	Mesing Niklovano
Material adjusting screw	Mesing Niklovano
Material swivel fitting	PBT ojačan