



Ploča regulatora VMPA1-B8-R3-M5-10

Broj artikla: 564910

FESTO



Tehnički podaci

| Svojstvo | Vrednost |
|---|--|
| Širina | 10,5 mm |
| Položaj ugradnje | proizvoljno |
| Pneumatsko povezivanje po visini | Regulator pritiska za 4 |
| Funkcija kontrolera | Izlazni pritisak konstantan sa sekundarnim odzračivanjem |
| Područje regulacije pritiska | 2 ... 8,5 bar |
| Ulazni pritisak 1 | 0,5 ... 10 bar |
| Pogonski medijum | Kompresovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
| Napomena o mediju pogona i upravljanja | Nauljeni pogon je moguć (u daljnjem pogonu potreban) |
| Klasa korozione otpornosti KBK | 1 - Low corrosion stress |
| PWIS conformity | VDMA24364-B1/B2-L |
| Mehanička zaštita | IP65 prema IEC 60529 |
| Temperatura okoline | -5 ... 50 °C |
| Maks. pritezni moment | 0,25 Nm |
| Težina proizvoda | 73,8 g |
| Vrsta pričvršćenja, povezivanje po visini | na ploči za povezivanje |
| Priključak manometra | M5 |
| Materijal - napomena | RoHS komfornost |
| Material control panel | PA |
| Material seals | NBR |
| Material regulator housing | PA |