

Utični priključak CRQS-1/8-1/4-U

Broj dela: 565319

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Veličina konstrukcije	Standard
Nominalna širina	0,157 in
Ugradni položaj	Proizvoljan
Oblik	ravni oblik
Veličina posude	1
Dizajn	Push-Pull princip
Radni pritisak kompletnog temperaturnog opsega	-0.095 MPa...1.4 MPa -0.95 bar...14 bar -13.775 psi...203 psi
Radni medij	Komprimovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK	4 - izuzetno jaka izloženost koroziji
LABS usklađenost	VDMA24364-Zona III
Pogodnost za prehrambene proizvode	vidi dodatne informacije o materijalima
Temperatura okruženja	-20 °C...150 °C
Maks. obrtni momenat pritezanja	8,85 ft-lbf
Težina proizvoda	312 oz
Upotreblijivi kablovi	PFAN
Vrsta pričvršćenja	Šestougaoni zavrtanj 1/2
Pneumatski priključak 1	Spoljašnji navoj 1/8 NPTF
Pneumatski priključak: 2	za crevo spoljašnjeg prečnika Ø 1/4 " "
Temperatura u okruženju u farenhajtima	-4 °F...302 °F
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen
Materijal kućišta	visokolegirani čelik, nerđajući
Materijal otpuštajućeg prstena	visokolegirani čelik, nerđajući
Materijal crevne zaptivke	FPM
Materijal steznog segmenta creva	visokolegirani čelik, nerđajući