


T utični priključak CRQST-1/8-5/32-U

Broj artikla: 565334

FESTO



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Veličina	Standard
Nazivni prečnik	0,118 "
Položaj ugradnje	proizvoljno
Oblik	T oblik
Veličina kontejnera	1
Konstruktivna struktura	Push-pull princip
Operating pressure for entire temperature range	-0,095 ... 1,4 MPa
Pogonski pritisak kompletnog temperaturnog područja	-0,95 ... 14 bar
Operating pressure for entire temperature range	-13,775 ... 203 psi
Pogonski medijum	Kompresovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Klasa korozione otpornosti KBK	4 - Very high corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Food-safe	See Supplementary material information
Temperatura okoline	-20 ... 150 °C
Maks. pritezni moment	8,851 ft-lbf
Težina proizvoda	0,656 oz
Primenljivi vodovi	PFAN
Vrsta pričvršćenja	External hex 15/32
Pneumatski priključak 1	Male thread 1/8 NPTF
Pneumatski priključak 2	za crevo spoljašnjeg prečnika 5/32"
Ambient temperature Fahrenheit	-4 ... 302 °F
Materijal - napomena	RoHS komformnost
Material housing	visokolegirani čelik, nerđajući
Material release ring	visokolegirani čelik, nerđajući
Material of tubing seal	FPM
Material of tube retaining claw	visokolegirani čelik, nerđajući