


Utični konektor CRQS-3/8H-5/16-U

Broj artikla: 565358

FESTO



Tehnički podaci

| Svojstvo | Vrednost |
|---|---|
| Veličina | Standard |
| Nazivni prečnik | 0,256 " |
| Položaj ugradnje | proizvoljno |
| Oblik | Ravni oblik |
| Veličina kontejnera | 1 |
| Konstruktivna struktura | Push-pull princip |
| Operating pressure for entire temperature range | -0,095 ... 1,4 MPa |
| Pogonski pritisak kompletnog temperaturnog područja | -0,95 ... 14 bar |
| Operating pressure for entire temperature range | -13,775 ... 203 psi |
| Pogonski medijum | Kompresovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7:-:-] |
| Klasa korozione otpornosti KBK | 4 - Very high corrosion stress |
| PWIS conformity | VDMA24364 zone III |
| Food-safe | See Supplementary material information |
| Temperatura okoline | -20 ... 150 °C |
| Težina proizvoda | 0,547 oz |
| Primenljivi vodovi | PFAN |
| Pneumatski priključak 1 | Push-in sleeve diameter 3/8" |
| Pneumatski priključak 2 | za crevo spoljašnjeg prečnika 5/16" |
| Ambient temperature Fahrenheit | -4 ... 302 °F |
| Materijal - napomena | RoHS komfornost |
| Material housing | visokolegirani čelik, nerđajući |
| Material release ring | visokolegirani čelik, nerđajući |
| Material of tubing seal | FPM |
| Material of tube retaining claw | visokolegirani čelik, nerđajući |