


Blok podnožja CPX-P-AB-4XM12-4POL-8DE-N-IS

Broj artikla: 565705

FESTO

M12 connection, for intrinsically safe modules.



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Dimenzije Š x D x V	(uklj. blok povezivanja i tehniku priključka) 50 mm x 107 mm x 70 mm
Vrsta pričvršćenja	na blok za povezivanje CPX-M-GE..
Težina proizvoda	120 g
Temperatura okoline	-5 ... 50 °C
Temperatura ležaja	-20 ... 70 °C
Relativna vlažnost vazduha	95 % ne kondenzira se
Mehanička zaštita	IP65
Klasa korozione otpornosti KBK	2 - Moderate corrosion stress (u ugrađenom stanju)
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
CE znak (vidi izjavu o usklađenosti)	prema EU-Ex-zaštita-smernica (ATEX)
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK EX instructions
ATEX kategorija gasa	II (1) G
ATEX kategorija prašine	II (1) D
Odobrenje Eksplozivne zaštite izvan EU	EPL Da (BR) EPL Da (IEC-EX) EPL Dc[Da] (GB) EPL Ga (BR) EPL Ga (IEC-EX) EPL Gc[Ga] (GB)
Ex vrsta zaštite od zapaljivanja - gas	[Ex ia Ga] IIC
Ex vrsta zaštite od zapaljivanja - prašina	[Ex ia Da] IIIC
Ex temperatura okoline	-5 °C ≤ Ta ≤ +50 °C
Mesto izdavanja sertifikata	DNV 15.0192 X IECEX ZLM 12.0007 X ZELM 12 ATEX 0500 X
Materijal - napomena	RoHS komfornost
Material housing	PA ojačan
Električni priključak	4-polno 4 x utičnica A-kodirano M12x1 okrugli utikač
Broj ulaza	8