


# Ulazni modul CPX-P-8DE-N

Broj artikla: 565933

FESTO

Digital NAMUR input block, 8-channel.



## Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Dimenzije Š x D x V	(uklj. blok povezivanja i tehniku priključka) 50 mm x 107 mm x 70 mm
Mera mreže	50 mm
Vrsta pričvršćenja	na blok za povezivanje CPX-M-GE..
Težina proizvoda	100 g
Temperatura okoline	-5 ... 50 °C
Temperatura ležaja	-20 ... 70 °C
Relativna vlažnost vazduha	95 % ne kondenzira se
Mehanička zaštita	Zavisno od priključnog bloka
Maks. dužina voda	200 m
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Materijal - napomena	RoHS komformnost
Material housing	PA ojačan PC
LED prikazi	1 group diagnostics 8 channel diagnostics 8 channel status
Dijagnoza	Wire break per channel Limit violation per channel Short circuit per channel parameterisation error
Kontrolni elementi	DIL prekidač
Konfiguracija parametara	Data format Input debounce time per channel Input function per channel Replacement value in diagnostics case per channel Signal extension time per channel Gate time per channel Monitoring limit values per channel Monitoring short circuit per channel Monitoring parameters Counter configuration per channel Upper limit value per channel Lower limit value per channel Monitoring wire break/channel
Dodatne funkcije	Merenje frekvencije Funkcija brojača
Nazivni pogonski napon DC	24 V
Dozvoljena kolebanja napona	+/- 25 %
Preostala talasnost	0,4 Vss
Sopstvena potrošnja struje kod pogonskog napona	Tipično 75 mA
Premošćenje kvara mreže	20 ms
Zaštita od zamene polova	za pogonski napon

Svojstvo	Vrednost
Broj ulaza	8
Karakteristike, ulazi	prema EN 60947-5-6
Sklopna razina	prema EN 60947-5-6
Vreme ulaznog odskoka	3 ms (0 ms, 10 ms, 20 ms se može parametrizovati)
Izolacija kanal - kanal	ne
Naponsko odvajanje kanal - interna sabirnica	Da
Osiguranje (kratki spoj)	po kanalu