

Mini zasun DGSL-N-20-40-PA



Broj artikla: 566284

Komponenta koja će prestati da se proizvodi

za prepoznavanje pozicije, sa visoko preciznim, jako opteretivim kugličnim vođenjem, obostrano elastično prigušivanje bez metalnog krajnjeg položaja (P).

Tip se više ne proizvodi. Isporučuje se do 2022. Vidi Support Portal za alternativni proizvod.

FESTO



Tehnički podaci

| Svojstvo | Vrednost |
|--|--|
| Hod | 40 mm |
| Podesivo područje krajnjih položaja / prednja dužina | 50,5 mm |
| Podesivo područje krajnjih položaja / zadnja dužina | 49,5 mm |
| Prečnik klipa | 25 mm |
| Vrste pogona, jedinica pogona | Prečka |
| Prigušivanje | P: elastični prigušni prsteni/ploče obostrano |
| Položaj ugradnje | proizvoljno |
| Vođica | Kuglično vođenje |
| Konstruktivna struktura | Prečka Klip Klipnjača Klizač |
| Prepoznavanje pozicije | za beskontaktni prekidač |
| Pogonski pritisak | 1 ... 8 bar |
| Maks. brzina | 0,8 m/s |
| Tačnost ponavljanja | 0,3 mm |
| Način funkcionisanja | dvosmerno |
| Pogonski medijum | Kompresovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
| Napomena o mediju pogona i upravljanja | Nauljeni pogon je moguć (u daljnjem pogonu potreban) |
| Klasa korozione otpornosti KBK | 0 - No corrosion stress |
| Temperatura okoline | 0 ... 60 °C |
| Energija naleta u krajnjim položajima | 0,45 Nm |
| Dužina prigušivanja | 1,2 mm |
| Maks. sila Fy | 3.612 N |
| Maks. sila Fz | 3.612 N |
| Maks. moment Mx | 60 Nm |
| Maks. moment My | 40 Nm |
| Maks. moment Mz | 40 Nm |
| Teoretska sila kod 6 bara, uvlačenje | 247 N |
| Teoretska sila kod 6 bara, izvlačenje | 295 N |
| Pokretna masa | 801 g |
| Težina proizvoda | 2.021 g |
| Alternativni priključci | vidi crtež proizvoda |
| Vrsta pričvršćenja | sa prolaznim otvorom |
| Pneumatski priključak | 1/8 NPT |
| Materijal - napomena | Bez bakra i PTFE-a RoHS komfornost |
| Material cover | Aluminijumska legura za kovanje |
| Material seals | HNBR |
| Material housing | Aluminijumska legura za kovanje |
| Material piston rod | visokolegirani čelik, nerdajući |