


Priključna letva VABM-L1-10W-G18-4

Broj artikla: 566584

★ Kernprogramm

FESTO



Tehnički podaci

| Svojstvo | Vrednost |
|--|---------------------------------------|
| Mera mreže | 10,5 mm |
| Maks. broj ventilskih mesta | 16 |
| Operating pressure MPa | -0,09 ... 1 MPa |
| Pogonski pritisak | -0,9 ... 10 bar |
| Dozvola | RCM Mark c UL us - Recognized (OL) |
| Klasa korozione otpornosti KBK | 2 - Moderate corrosion stress |
| PWIS conformity | VDMA24364-B1/B2-L |
| Maks. pritezni moment, montaža H-profilom | 1,5 Nm |
| Maks. pritezni moment, pričvršćenje ventila | 0,45 Nm |
| Maks. pritezni moment, zidna montaža | 3 Nm |
| Težina proizvoda | 163 g |
| Priključak, upravljački pomoćni vazduh 12/14 | M5 |
| Priključak, upravljački odlazni vazduh 82/84 | M5 |
| Pneumatski priključak 1 | G1/8 |
| Pneumatski priključak 2 | M5 |
| Pneumatski priključak 3 | G1/8 |
| Pneumatski priključak 4 | M5 |
| Pneumatski priključak 5 | G1/8 |
| Materijal - napomena | RoHS komfornost |
| Material manifold | Aluminijumska legura za kovanje |