

Priključna letva VABM-L1-14S-G14-16

Broj artikla: 566629

FESTO



Tehnički podaci

| Svojstvo | Vrednost |
|---|---------------------------------------|
| Mera mreže | 16 mm |
| Maks. broj ventilskih mesta | 16 |
| Operating pressure MPa | -0,09 ... 1 MPa |
| Pogonski pritisak | -0,9 ... 10 bar |
| Dozvola | RCM Mark c UL us - Recognized (OL) |
| Klasa korozione otpornosti KBK | 2 - Moderate corrosion stress |
| PWIS conformity | VDMA24364-B1/B2-L |
| Maks. pritezni moment, montaža H-profilom | 1,5 Nm |
| Maks. pritezni moment, pričvršćenje ventila | 0,65 Nm |
| Maks. pritezni moment, zidna montaža | 3 Nm |
| Težina proizvoda | 692 g |
| Pneumatski priključak 1 | G1/4 |
| Pneumatski priključak 3 | G1/4 |
| Pneumatski priključak 5 | G1/4 |
| Materijal - napomena | RoHS komformnost |
| Material manifold | Aluminijumska legura za kovanje |