

Utičnica sa kablom NEBV-H1G2-P-1-N-LE2

Broj dela: 566659

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Osnovna oznaka	bez nosača natpisa
Ugradni položaj	Proizvoljan
Težina proizvoda	16 g
Električni priključak 1, funkcija	Strana uređaja u polju
Električni priključak 1, konstrukcija	ugaono
Električni priključak 1, vrsta priključka	Utičnica
Električni priključak 1, izlaz kablova	ravno
Električni priključak 1, tehnika priključivanja	Slika priključaka H
Električni priključak 1, broj polova/žica	3
Električni priključak 1, zauzeti polovi/žile	2
Električni priključak 1, vrsta pričvršćenja	Zaustavni osigurač
Električni priključak 2, funkcija	Strana upravljanja
Električni priključak 2, vrsta priključka	Kabl sa utičnicom
Električni priključak 2, tehnika priključivanja	otvoreni kraj
Električni priključak 2, broj polova/žila	2
Električni priključak 2, zauzeti polovi/žile	2
Opseg radnog pritiska DC	0 V...60 V
Opterećenje struje pri 40 °C	3 A
Dužina kabla	1 m
Karakteristika voda	za statičke primene
Prečnik kabla	3.4 mm
Struktura kabla	2 x 0,14 mm ²
Nominalni poprečni presek voda	0.14 mm ²
Završeci žica	sa zaštitom tupo isečeno
Vrsta zaštite	IP40
Napomena o vrsti zaštite	u montiranom stanju
Temperatura okruženja	-5 °C...60 °C
CE-oznaka (vidi Izjavu o usaglašenosti)	prema EU direktivi RoHS
UKCA znak (vidi Izjavu o usaglašenosti)	prema UK RoHS propisima
LABS usklađenost	VDMA24364-B2-L
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen

Karakteristika	Vrednost
Materijal plašta kabla	TPE-U(PUR)
Boja plašta kabla	sivo
Materijal kućišta	POM
Boja kućišta	crno
Materijal utičnih kontakata	Legura bakra pocinkovano
Materijal izolacionog omotača	PVC