

Električna priključna ploča VAVE-L1-1H3-LR

Broj artikla: 566717

FESTO



Tehnički podaci

| Svojstvo | Vrednost |
|--|---|
| Zaštita od zamene polova | za pogonski napon |
| Dodatne funkcije | Gašenje iskre Smanjenje struje držanja |
| Signal status display | LED |
| Nazivni pogonski napon DC | 24 V |
| Čvrstoća na udarno naprezanje | 0,8 kV |
| Stepen zagađenja | 3 |
| Dozvola | RCM Mark |
| CE znak (vidi izjavu o usklađenosti) | prema EU-EMV-smernici |
| UKCA marking (see declaration of conformity) | To UK instructions for EMC |
| Klasa korozione otpornosti KBK | 0 - No corrosion stress |
| PWIS conformity | VDMA24364-B1/B2-L |
| Mehanička zaštita | IP40 |
| Temperatura okoline | -5 ... 60 °C |
| Položaj ugradnje | proizvoljno |
| Težina proizvoda | 1,5 g |
| Električni priključak | 2-polno Utičnica |
| Priključak uzemljenja | ne postoji |
| Vrsta pričvršćenja | Kopča |
| Boja kućišta | crno |
| Materijal - napomena | RoHS komfornost |
| Material housing | PA |