


# Električna priključna baza VAVE-L1-1VS2-LP

Broj dela: 566718

FESTO



## Tehnički list

| Karakteristika                            | Vrednost                     |
|---|------------------------------|
| Zaštita od zamene polova                  | bipolarno                    |
| Dodatne funkcije                          | Gašenje iskri                |
| Prikaz statusa signala                    | LED                          |
| Nominalni radni napon DC                  | 12 V<br>24 V                 |
| Otpornost na udarni napon                 | 0.8 kV                       |
| Stepen zaprljanja                         | 3                            |
| Proširena temperatura u okruženju         | -5 - 60 °C                   |
| Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK | 0 - bez izloženosti koroziji |
| LABS usklađenost                          | VDMA24364-B1/B2-L            |
| Vrsta zaštite                             | IP40                         |
| Temperatura okruženja                     | -5 °C...50 °C                |
| Ugradni položaj                           | Proizvoljan                  |
| Težina proizvoda                          | 1.5 g                        |
| Električni priključak                     | 2-polni<br>Utičnica          |
| Priključak zaštitnog voda                 | ne postoji                   |
| Vrsta pričvršćenja                        | Isečak                       |
| Boja kućišta                              | crno                         |
| Napomena o materijalu                     | RoHS-usaglašen               |
| Materijal kućišta                         | PA                           |