


Plastično crevo PEN-U

Broj artikla: 567448

FESTO

Molimo da uvažite minimalnu količinu naručivanja.



Prikaz primera

Tehnički podaci

Ukupni list podataka - Pojedinačne vrednosti zavise od Vaše konfiguracije.

Svojtvo	Vrednost
Spoljašnji prečnik, col	5/8
Tubing characteristics	Suitable for energy chains in applications with higher cycle rates
Tubing test conditions	Suitability for energy chains: > 5 million cycles according to FN 942021
Pogonski pritisak zavisao od temperature	-14,4 ... 58 Psi
Pogonski medijum	Kompresovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7:-:-] Voda prema izjavi proizvođača na stranicama www.festo.com
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura okoline	-22 ... 140 °F
Pneumatski priključak	za utični priključak, spoljašnji prečnik 5/8"
Boja	plavo smeđe žuto zeleno prirodno crveno crno srebrno belo
Materijal - napomena	RoHS komfornost
Material tubing	PE