

# Plastično crevo PLN-U

Broj artikla: 567449

FESTO

Molimo da uvažite minimalnu količinu naručivanja.



## Tehnički podaci

Ukupni list podataka - Pojedinačne vrednosti zavise od Vaše konfiguracije.

Svojstvo	Vrednost
Spoljašnji prečnik, col	5/8
Pogonski pritisak zavisao od temperature	-14,4 ... 203 Psi
Pogonski medijum	Kompresovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7:-:-] Voda prema izjavi proizvođača na stranicama <a href="http://www.festo.com">www.festo.com</a>
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Food-safe	See Supplementary material information
Temperatura okoline	-22 ... 178 °F
Boja	plavo smeđe žuto zeleno prirodno crveno crno srebrno belo
Materijal - napomena	RoHS komfornost
Material tubing	PE