

Plastično crevo PEN-5/8-SW-150-CB

Broj artikla: 569887

FESTO

Standardna O.D creva, za QSa utične priključke, polietilen
(nedopušteno kod proizvodnje prehrambenih artikala).



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Spoljašnji prečnik, col	5/8
Radius savijanja, merodavan za protok	0,41 ft
Min. radius savijanja	0,196 ft
Tubing characteristics	Suitable for energy chains in applications with high cycle rates
Tubing test conditions	Suitable for energy chains: > 5 million cycles to FN 942021
Pogonski pritisak zavisan od temperature	-14,4 ... 145 Psi
Pogonski medijum	Kompresovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7:-:-] Voda prema izjavi proizvođača na stranicama www.festo.com
Temperatura okoline	-22 ... 140 °F
Težina proizvoda prema dužini	1,158 oz/ft
Pneumatski priključak	za utični priključak, spoljašnji prečnik 5/8"
Boja	crno
Tvrdoća po Shoreu	D 52 +/-3
Materijal - napomena	Bez bakra i PTFE-a RoHS komfornost
Material tubing	PE