

Plastično crevo PEN-3/8-BL-150-CB

Broj artikla: 569893

FESTO

Standardna O.D creva, za QSa utične priključke, polietilen
(nedopušteno kod proizvodnje prehrambenih artikala).



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Spoljašnji prečnik, col	3/8
Radius savijanja, merodavan za protok	0,131 ft
Min. radius savijanja	0,088 ft
Tubing characteristics	Suitable for energy chains in applications with higher cycle rates
Tubing test conditions	Suitability for energy chains: > 5 million cycles according to FN 942021
Pogonski pritisak zavisn od temperature	-14,4 ... 145 Psi
Pogonski medijum	Kompresovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7:-:-] Voda prema izjavi proizvođača na stranicama www.festo.com
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura okoline	-22 ... 140 °F
Težina proizvoda prema dužini	0,376 oz/ft
Pneumatski priključak	za utični priključak spoljašnji prečnik 3/8"
Boja	plavo
Tvrdoća po Shoreu	D 52 +/-3
Materijal - napomena	RoHS komfornost
Material tubing	PE