

Plastično crevo PLN-3/8-NT-150-CB

Broj artikla: 569901

FESTO

visoka postojanost na hemikalije i hidrolizu.



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Spoljašnji prečnik, col	3/8
Radius savijanja, merodavan za protok	0,187 ft
Min. radius savijanja	0,115 ft
Pogonski pritisak zavisn od temperature	-14,4 ... 203 Psi
Pogonski medijum	Kompresovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7::-] Voda prema izjavi proizvođača na stranicama www.festo.com
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Food-safe	See Supplementary material information
Temperatura okoline	-22 ... 176 °F
Težina proizvoda prema dužini	0,403 oz/ft
Pneumatski priključak	za utični priključak spoljašnji prečnik 3/8"
Boja	prirodno
Tvrdoća po Shoreu	D 52 +/-3
Materijal - napomena	RoHS komformnost
Material tubing	PE