

# Plastično crevo PLN-1/4-SW-150-CB

Broj dela: 569907

FESTO



## Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Spoljašnji Ø u inčima	1/4
radijus skretanja od značaja za protok	0,105 Feet
Min. radijus skretanja	0,039 Feet
Radni pritisak u zavisnosti od radne temperature	-14,4 psi...203 psi
Radni medij	Komprimovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7::-] Voda u skladu sa izjavom proizvođača na <a href="http://www.festo.com">www.festo.com</a>
LABS usklađenost	VDMA24364-B1/B2-L
Pogodnost za prehrambene proizvode	vidi dodatne informacije o materijalima
Temperatura okruženja	-22 °F...176 °F
Težina proizvoda prema dužini	oz/ft
Pneumatski priključak	utični priključak, spoljašnji Ø 1/4" "
Boja	crno
Tvrdoća po Šoru	D 52 +/-3
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen
Materijal creva	PE