

Plastično crevo PLN-3/8-BL-150-CB

Broj dela: 569917

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Spoljašnji Ø u inčima	3/8
radijus skretanja od značaja za protok	0,187 Feet
Min. radijus skretanja	0,115 Feet
Radni pritisak u zavisnosti od radne temperature	-14,4 psi...203 psi
Radni medij	Komprimovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7::-] Voda u skladu sa izjavom proizvođača na www.festo.com
LABS usklađenost	VDMA24364-B1/B2-L
Pogodnost za prehrambene proizvode	vidi dodatne informacije o materijalima
Temperatura okruženja	-22 °F...176 °F
Težina proizvoda prema dužini	oz/ft
Pneumatski priključak	za utični priključak, spoljašnji Ø 3/8" "
Boja	plavo
Tvrdoća po Šoru	D 52 +/-3
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen
Materijal creva	PE