


Električna priključna ploča CAPC-F1-E-M12

Broj artikla: 570042

FESTO



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Dimenzije Š x D x V	50 mm x 148 mm x 28 mm
Fieldbus interface	2 x M12 utičnica, 5-polna
Područje pogonskog napona DC	18 ... 30 V
Maks. Napajanje	4 A
Nazivni pogonski napon DC	24 V
Dozvola	c UL us - Listed (OL)
Klasa korozione otpornosti KBK	2 - Moderate corrosion stress
Temperatura ležaja	-20 ... 70 °C
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Mehanička zaštita	IP65 IP67
Temperatura okoline	-5 ... 50 °C
Težina proizvoda	85 g
Dužina kabla	20 m
Materijal - napomena	RoHS komfornost
Material housing	PA