


Utikač FBS-SCRJ-PP-GS

Broj artikla: 571017

FESTO



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Težina proizvoda	60 g
Napomena o Fieldbus interface	PROFINET LWL
Specifikacija ethernet kabla	Kablovi sa optičkim vlaknima Polimerno vlakno 980/1000 µm Individual core diameter: 2.2 mm
Dozvoljeni prečnik kabla	6,5 ... 9,5 mm
Mehanička zaštita	IP65 IP67 prema IEC 60529
Temperatura okoline	-40 ... 70 °C
Temperatura ležaja	-40 ... 70 °C
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Materijal - napomena	RoHS komfornost
Klasa korozione otpornosti KBK	1 - Low corrosion stress
Material housing	Cink Niklovano
Material seals	NBR TPE