

# Adapter VAVE-C8-1R8

Broj dela: 571686

FESTO



## Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Prikaz statusa signala	LED
Nominalni radni napon DC	24 V
Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK	2 - umerena izloženost koroziji
LABS usklađenost	VDMA24364-B1/B2-L
Vrsta zaštite	IP65 prema IEC 60529
Temperatura okruženja	-5 °C...60 °C
Ugradni položaj	Proizvoljan
Obrtni moment pritezanja	0.25 Nm
Težina proizvoda	3.5 g
Električni priključak	3-polni / 2-polni M8 / - Utičnica / utikač
Priključak zaštitnog voda	ne postoji
Vrsta pričvršćenja	na elektromagnetnom ventilu sa centralnim zavrtnjem M2
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen
Materijal kućišta	PA
Materijal utičnih kontakata	Bronza