

Fixed restrictor VMPA1-FT-NW0.7-10

Broj artikla: 572546

FESTO



Tehnički podaci

| Svojstvo | Vrednost |
|--|--|
| Funkcija ventila | Prigušna funkcija |
| Pneumatski priključak 1 | Priključna ploča |
| Vrsta pričvršćenja | navojno |
| Normalni nazivni protok u smeru prigušivanja | 18 ... 22 l/min |
| Pogonski pritisak | -0,9 ... 10 bar |
| Temperatura okoline | -5 ... 60 °C |
| Nazivni prečnik | 0,7 mm |
| Položaj ugradnje | proizvoljno |
| Pogonski medijum | Kompresovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
| Napomena o mediju pogona i upravljanja | Nauljeni pogon je moguć (u daljnjem pogonu potreban) |
| PWIS conformity | VDMA24364-B1/B2-L |
| Temperatura ležaja | -20 ... 40 °C |
| Temperatura medijuma | -5 ... 60 °C |
| Težina proizvoda | 0,06 g |
| Materijal - napomena | RoHS komformnost |
| Material hollow bolt | Aluminijumska legura za kovanje |