


Ulazni modul CPX-L-16DE-16-KL-3POL

Broj artikla: 572606

FESTO



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Dimenzije Š x D x V	(uklj. blok povezivanja) 50 mm x 107 mm x 41 mm
Težina proizvoda	167 g
Temperatura okoline	-5 ... 50 °C
Temperatura ležaja	-20 ... 70 °C
Mehanička zaštita	IP20
Klasa korozione otpornosti KBK	1 - Low corrosion stress (u ugrađenom stanju)
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Dozvola	c UL us - Listed (OL)
Materijal - napomena	RoHS komformnost
Material housing	PA ojačan
LED prikazi	1 group diagnostics 16 channel status
Dijagnoza	Short circuit/overload per channel
Konfiguracija parametara	Input debounce time Signal extension time Behaviour after short circuit Module monitoring
Područje pogonskog napona DC	18 ... 30 V
Nazivni pogonski napon DC	24 V
Sopstvena potrošnja struje kod pogonskog napona	Tip. 15 mA
Broj ulaza	16
Karakteristike, ulazi	IEC1131-T2, Typ 01
Sklopna razina	Signal 0: ≤ 5 V Signal 1: ≥ 15 V
Sklopna logika, ulazi	PNP (plus sklapanje)
Vreme ulaznog odskoka	3 ms (0,1 ms, 10 ms, 20 ms parametriše se)
Maks. ukupna struja ulaza po modulu	1,8 A
Izolacija kanal - kanal	ne
Naponsko odvajanje kanal - interna sabirnica	ne
Osiguranje (kratki spoj)	interni elektronski osigurač po modulu