

Priključna letva VABM-L1-10HW-G18-8-GR

Broj artikla: 573438

FESTO



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Mera mreže	10,5 mm
Položaj ugradnje	proizvoljno
Maks. broj ventilskih mesta	8
Dozvola	c UL us - Recognized (OL)
Klasa korozione otpornosti KBK	2 - Moderate corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
RSBP classification to CD-0033	F1a
Cleanroom class	ISO class 6
Temperatura ležaja	-20 ... 60 °C
Težina proizvoda	540 g
Priključak, upravljački pomoćni vazduh 12/14	M5
Priključak, upravljački odlazni vazduh 82/84	M5
Pneumatski priključak 1	G1/8
Pneumatski priključak 2	M7
Pneumatski priključak 3	G1/8
Pneumatski priključak 4	M7
Pneumatski priključak 5	G1/8
Materijal - napomena	RoHS komfornost
Material manifold	Aluminijumska legura za kovanje