


Modul za napajanje VMPAL-SP-QS8

Broj artikla: 573645

FESTO



Tehnički podaci

| Svojstvo | Vrednost |
|--------------------------------|--|
| Širina | 23,2 mm |
| Dužina | 107,3 mm |
| Integrirana funkcija | with electrical interlinking module |
| Struktura ventilskog bloka | Valve sizes can be mixed |
| Operating pressure MPa | -0,09 ... 1 MPa |
| Pogonski pritisak | -0,9 ... 10 bar |
| Pilot pressure MPa | 0,3 ... 0,8 MPa |
| Pritisak upravljanja | 3 ... 8 bar |
| Klasa korozione otpornosti KBK | 3 - High corrosion stress |
| PWIS conformity | VDMA24364-B1/B2-L |
| Temperatura okoline | -5 ... 50 °C |
| Težina proizvoda | 50 g |
| Pneumatski priključak 1 | za crevo spoljašnjeg prečnika 8 mm |
| Materijal - napomena | RoHS komformnost |
| Material supply module | Aluminijumska legura za kovanje PA ojačan |