


Modul za napajanje VMPAL-SP-QS5/16"

Broj artikla: 573646

FESTO



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Širina	23,2 mm
Dužina	107,3 mm
Integrirana funkcija	with electrical interlinking module
Struktura ventilskog bloka	Valve sizes can be mixed
Operating pressure MPa	-0,09 ... 1 MPa
Pogonski pritisak	-0,9 ... 10 bar
Pilot pressure MPa	0,3 ... 0,8 MPa
Pritisak upravljanja	3 ... 8 bar
Klasa korozione otpornosti KBK	3 - High corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura okoline	-5 ... 50 °C
Težina proizvoda	50 g
Pneumatski priključak 1	za crevo spoljašnjeg prečnika 5/16"
Materijal - napomena	RoHS komformnost
Material supply module	Aluminijumska legura za kovanje PA ojačan