

Električna priključna ploča VAVE-L1-1K7-LR

Broj artikla: 573946

FESTO



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Svojstvo kabla	Za statičke namene
Zaštita od zamene polova	bipolarno
Dodatne funkcije	Gašenje iskre Smanjenje struje držanja
Signal status display	LED
Nazivni pogonski napon DC	24 V
Čvrstoća na udarno naprezanje	0,8 kV
Stepen zagađenja	3
Dozvola	RCM Mark
CE znak (vidi izjavu o usklađenosti)	prema EU-EMV-smernici
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK instructions for EMC
Klasa korozione otpornosti KBK	2 - Moderate corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Mehanička zaštita	IP65
Temperatura okoline	-5 ... 60 °C
Položaj ugradnje	proizvoljno
Maks. pritezni moment	0,27 Nm
Min. radijus savijanja kabla	34 mm
Težina proizvoda	20 g
Električni priključak	2-polno / 2-žilno Ugaona utičnica / vodič četvorougao ni oblik / otvoreni kraj
Struktura kabla	2x0,25
Prečnik kabla	3,4 mm
Odstupanje prečnika kabla	± 0,1 mm
Dužina kabla	1 m
Krajevi žica	Završetak žice
Priključak uzemljenja	ne postoji
Vrsta pričvršćenja	na elektromagnetnom ventilu sa samonareznim vijkom
Boja kućišta	crno
Materijal - napomena	RoHS komfornost
Material cover	PA
Material seals	EPDM
Material housing	PA
Material cable sheath	TPV
Material screws	Čelik za poboljšanje