

Uređaj za posluživanje

CDPX-X-A-W-7

Broj artikla: 574411


Komponenta koja će prestati da se proizvodi

7" operator unit, wide touchscreen.

Komponenta se više ne proizvodi. Isporučuje se do 2023. Vidi Support

Portal za alternativni proizvod.

FESTO



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Dubina ugradnje	47 mm
Visina	147 mm
Dužina	187 mm
Maks. debljina prednje ploče	4 mm
Merenje realnog vremena	Da
Liste događaja	2.048
Memorija recepata	32 Kilobyte
Stranice	1.000
Oznake	10.000
Dodaci	2.000
Objekti po stranici	2.000
Korisnik	50
Istovremeni pristupi klijenta	4
Trend spremnik	30
Krive po Trend Widgetu	5
Recepture	32
Podešavanje parametara po receptu	32.000
Kolektor događaja	4
Događaja po kolektoru događaja	2.048
Alarmi	2.000
Veličina JavaSkript datoteke po stranici	8 Kilobyte
Veličina projekta	30
Raspored	30
Podržani PLC protokoli	CODESYS 2.3 CODESYS 3.X ModbusRTU Client ModbusRTU Server ModbusTCP Client ModbusTCP Server
Odstupanje, sat stvarnog vremena	130 s / mesec
Broj boja	64 k
Broj LED-ova sistema	1
Prikaz	TFT boja
Svojstvo prikaza	Touchscreen
Veličina prikaza	7"
Rezervna baterija	Li-baterija, sa mogućim punjenjem
Područje pogonskog napona DC	18 ... 30 V
Rezolucija displeja	WVGA, 800x480 Pixel
Nazivni pogonski napon DC	24 V
Potrošnja struje kod nazivnog radnog napona	0,7 A
Dozvola	C-Tick c UL us - Listed (OL)

Svojstvo	Vrednost
CE znak (vidi izjavu o uskladenosti)	prema EU-EMV-smernici
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Temperatura ležaja	-20 ... 70 °C
Relativna vlažnost vazduha	5 - 85 % ne kondenzira se
Mehanička zaštita	IP65 sa prednje strane, IP20 sa zadnje strane
Temperatura okoline	0 ... 50 °C
Težina proizvoda	1.000 g
PLC-interface	Ethernet RS485
USB interface	Da
Prerez za SD kartice	1
Ethernet interface	RJ45 10/100 MBd
Vrsta pričvršćenja	Ugradnja prednje ploče
Materijal - napomena	RoHS komfornost
Softver programiranja	Designer Studio