



Bernulijeva hvataljka

OGGB-140-G18-2-Q

Broj artikla: 574568

FESTO

Suited to transporting thin, extremely delicate and brittle workpieces,
for high transverse forces



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Položaj ugradnje	proizvoljno
Položaj priključka	gore/bočno
Prečnik hvataljke	140 mm
Pogonski pritisak	0 ... 6 bar
Nazivni pogonski pritisak	1 bar
Potrošnja vazduha kod nazivnog pogonskog pritiska	110 l/min
Pogonski medijum	Kompresovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Napomena o mediju pogona i upravljanja	Nauljeni pogon nije moguć
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Klasa korozione otpornosti KBK	2 - Moderate corrosion stress
Temperatura medijuma	0 ... 60 °C
Temperatura okoline	0 ... 60 °C
Nivo zvučnog pritiska kod nazivnog pogonskog pritiska	65 dB(A)
Nivo snage zvuka kod nazivnog pogonskog pritiska	78 dB(A)
Sila držanja na nazivnom radnom pritisaku	6 N
Poprečna sila kod nazivnog pogonskog pritiska	12 N
Vrsta pričvršćenja	sa unutrašnjim navojem
Pneumatski priključak	G1/8
Alternativni priključci	G1/8
Materijal - napomena	RoHS komfornost
Material housing	Aluminijumska legura za kovanje eloksirano
Material spacer	NBR POM
Težina proizvoda	348 g