


# Multi-pin utični distributer NEDU-L6R1-M8G3L-M12G8

Broj dela: 574587

FESTO



## Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Širina	24 mm
Visina	23 mm
Dužina	113 mm
Prikaz spremnosti za rad	LED zeleni
Prikaz statusa	LED žuti
Ugradni položaj	Proizvoljan
Težina proizvoda	74 g
Električni priključak 1	Prava utičnica, M8", 3-polna
Električni priključak 2	Utikač pravi, M12x1, 8-polni
Opseg radnog pritiska DC	10 V...30 V
Opterećenje struje pri 40 °C	3 A
Opterećenje struje po utičnom mestu	2 A
Vrsta zaštite	IP68
Temperatura okruženja	-20 °C...80 °C
LABS usklađenost	VDMA24364-Zona III
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen
Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK	3 - jaka izloženost koroziji
Materijal kućišta	PBT ojačan
Boja kućišta	sivo
Radni materijal zaptivki	FPM
Materijal utičnih kontakata	niklovan i pozlaćen
Materijal utičnice	Niklovani mesing