


# Utikač NECU-S1W9-C2-ACO

Broj artikla: 574588

FESTO



## Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Vrsta pričvršćenja	4-40 UNC-2B
Težina proizvoda	59 g
Fieldbus interface	Sub-D, 9-polni, utičnica
Električni priključak 1	Utičnica, sub-D, 9-pin
Električni priključak 2	Vijčana stezaljka, se može ispitivati
Brzina prenosa podataka	1 Mbit/s
Dozvoljeni prečnik kabla	8 mm 8 mm
Presek priključka	0,14 ... 0,5 mm <sup>2</sup>
Mehanička zaštita	IP20
Temperatura okoline	-20 ... 70 °C
Relativna vlažnost vazduha	75% at 25°C
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Materijal - napomena	RoHS komfornost
Klasa korozione otpornosti KBK	1 - Low corrosion stress
Material housing	PC pojačan