



Vertikalno napojna ploča VABF-L1-P3A3-M7

Broj artikla: 574592

FESTO



Tehnički podaci

| Svojstvo | Vrednost |
|---|---------------------------------------|
| Mera mreže | 10,5 mm |
| Maks. broj ventilskih mesta | 1 |
| Operating pressure MPa | -0,09 ... 1 MPa |
| Pogonski pritisak | -0,9 ... 10 bar |
| Dozvola | RCM Mark c UL us - Recognized (OL) |
| Klasa korozione otpornosti KBK | 2 - Moderate corrosion stress |
| PWIS conformity | VDMA24364-B1/B2-L |
| Maks. pritezni moment, pričvršćenje ventila | 0,45 Nm |
| Težina proizvoda | 220 g |
| Pneumatski priključak 1 | M7 |
| Materijal - napomena | RoHS komfornost |
| Material plate | Aluminijumska legura za kovanje |