



Ventil sa vremenskim kašnjenjem VZO-3-PK-3

Broj artikla: 5754

FESTO

Normalno otvoreno, na 2n-priključnoj ploči sa spojem nasadnim priključkom za crevo NW 3.

Moguća su duža vremenska kašnjenja priključenjem dodatnog rezervoara.



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Nazivni prečnik	2 mm
Način aktiviranja	Pneumatski
Konstruktivna struktura	Sedišni ventil sa povratnom oprugom
Overlap	Underlap
Napomena za dinamičku silu	Frekvencija preklapanja najmanje 1x nedeljno
Pogonski pritisak	2,5 ... 8 bar
Normalni nazivni protok	60 l/min
Podesivo vreme kašnjenja	0,25 ... 5 s
Trajanje pauze za reset	≥ 50 ms
Tačnost ponavljanja, podešavanje vremena	± 0,5 s
Pogonski medijum	Kompresovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Napomena o mediju pogona i upravljanja	Nauljeni pogon nije moguć
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Medijum upravljanja	Kompresovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Temperatura okoline	-10 ... 60 °C
Težina proizvoda	150 g
Vrsta pričvršćenja	Ugradnja prednje ploče na montažnom okviru po izboru:
Pneumatski priključak	PK-3
Material housing	Cink