


# Modul Ul./Izlaz CPX-2ZE2DA

Broj artikla: 576046

FESTO



## Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Dimenzije Š x D x V	(uklj. blok povezivanja i tehniku priključka) 50 mm x 107 mm x 50 mm
Mera mreže	50 mm
Težina proizvoda	130 g
Temperatura okoline	-5 ... 50 °C
Temperatura ležaja	-20 ... 70 °C
Mehanička zaštita	IP65 IP67
Klasa korozione otpornosti KBK	1 - Low corrosion stress (u ugrađenom stanju)
Maks. dužina voda	30 m
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Dozvola	UL - Recognized (OL)
Materijal - napomena	RoHS komformnost
Material housing	Plastika
LED prikazi	1 group diagnostics 10 channel status 2 module diagnostics 2 channel diagnostics
Dijagnoza	Operating mode-dependent diagnostics
Broj izlaza	2
Konfiguracija parametara	Zadržka uklapanja / isklapanja Izlaz frekvencije Merenje brzine izlaz impulsa Impulsni lanac Merenje brzine obrtanja Merenje frekvencije Merenje trajanja perioda Vrsta motornog pogona Određivanje položaja Modulacija širine impulsa Brojanje jednokratno Brojanje beskonačno Brojanje periodično
Područje pogonskog napona DC	18 ... 30 V
Nazivni pogonski napon DC	24 V
Sopstvena potrošnja struje kod pogonskog napona	Tip 35 mA
Broj ulaza	2
Karakteristike, ulazi	prema IEC 1131-2, tip 02
Sklopna razina	Signal 0: $\leq 5$ V Signal 1: $\geq 11$ V
Sklopna logika, ulazi	PNP (plus sklapanje)
Vreme ulaznog odskoka	0,1 $\mu$ s (0,2 $\mu$ s,0,4 $\mu$ s,0,8 $\mu$ s,1 $\mu$ s,2 $\mu$ s,4 $\mu$ s,8 $\mu$ s,10 $\mu$ s,50 $\mu$ s,100 $\mu$ s,500 $\mu$ s, 1ms,3ms,10ms,20ms parametrizira se)
Maks. ukupna struja ulaza po modulu	2 A

Svojstvo	Vrednost
Karakteristike, izlazi	IEC1131-T2
Sklopna logika, izlazi	NPN (negativna logika) PNP (plus sklapanje) Push-pull pogon
Maks. ukupna struja izlaza po modulu	10 A
Maks. Napajanje po kanalu	5 A podesivo (opterećenje sijalice 20 W)
Izolacija kanal - kanal	ne
Naponsko odvajanje kanal - interna sabirnica	Izlazi - Da, kod primene međunapajanja
Osiguranje (kratki spoj)	interni elektronski osigurač po kanalu