

# P priključna letva VABM-B10-20-N38-4-P53

Broj artikla: 576377

FESTO



## Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Mera mreže	22 mm
Položaj ugradnje	proizvoljno
Maks. broj ventilskih mesta	4
Klasa korozione otpornosti KBK	2 - Moderate corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Težina proizvoda	310 g
Vrsta pričvršćenja	sa ugaonikom za montažu
Pneumatski priključak 1	3/8 NPT
Materijal - napomena	RoHS komfornost
Material manifold	Aluminijumska legura za kovanje