

P priključna letva VABM-B10-20-N38-8-P53

Broj artikla: 576381

FESTO



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Mera mreže	22 mm
Položaj ugradnje	proizvoljno
Maks. broj ventilskih mesta	8
Klasa korozione otpornosti KBK	2 - Moderate corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Težina proizvoda	479 g
Vrsta pričvršćenja	sa ugaonikom za montažu
Pneumatski priključak 1	3/8 NPT
Materijal - napomena	RoHS komfornost
Material manifold	Aluminijumska legura za kovanje