

Blok podnožja VABM-B10-20E-G38-6-P3

Broj artikla: 576445

FESTO



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Mera mreže	22 mm
Položaj ugradnje	proizvoljno
Maks. broj ventilskih mesta	6
Klasa korozione otpornosti KBK	2 - Moderate corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Težina proizvoda	950 g
Vrsta pričvršćenja	sa prolaznim otvorom
Priključak, upravljački vazduh 12	G1/8
Pneumatski priključak 1	G3/8
Pneumatski priključak 3	G3/8
Materijal - napomena	RoHS komfornost
Material manifold	Aluminijumska legura za kovanje