

Utični priključak NPQH-D-G38-S12-P10

Broj dela: 578368

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Veličina konstrukcije	Standard
Nominalna širina	10 mm
Vrsta zaptivke navojnog rukavca	Zaptivni prsten
Ugradni položaj	Proizvoljan
Oblik	ravni oblik
Veličina posude	10
Dizajn	Push-Pull princip
Radni pritisak kompletnog temperaturnog opsega	-0.095 MPa...2 MPa -0.95 bar...20 bar -13.775 psi...290 psi
Napomena o radnom pritisku	Voda: maks. 0,6 MPa na 0 °C – 50 °C
Institucija koja izdaje sertifikat	NSF C0523185
Radni medij	Komprimovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7:-:-] Voda (tečna, bez leda)
Napomena o radnom/upravljačkom mediju	Moguć pogon sa podmazivanjem
Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK	3 - jaka izloženost koroziji
LABS usklađenost	VDMA24364-B1/B2-L
Klasa za čiste sobe	Statički instaliran element, nije moguća smisljena procena prema ISO 14644-1
Pogodnost za prehrambene proizvode	vidi Izjavu o usaglašenosti NSF/ANSI 169
Temperatura okruženja	0 °C...150 °C
Nominalni obrtni momenat pritezanja	9 Nm
Dozvoljeno odstupanje kod obrtnog momenta pritezanja	± 20 %
Težina proizvoda	23.8 g
Vrsta pričvršćenja	Spoljašnji imbus SW20
Pneumatski priključak 1	Spoljašnji navoj G3/8
Pneumatski priključak: 2	Utični rukavac Ø 12 mm
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen
Materijal kućišta	Mesing, hemijski niklovan
Materijal navojne zaptivke	FPM