


# Prigušno-nepovratni ventil VFOH-LE-A-G18-Q4

Broj artikla: 578797

FESTO



## Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Funkcija ventila	Kontrola nepovratnom funkcijom za vazduh rasterećenja
Pneumatski priključak 1	QS-4
Pneumatski priključak 2	G1/8
Način aktiviranja	ručno
Element podešavanja	External hex
Vrsta pričvršćenja	navojno
Normalni nazivni protok u smeru prigušivanja	180 l/min
Normalni nazivni protok u povratnom smeru	103 ... 188 l/min
Temperatura okoline	0 ... 150 °C
Položaj ugradnje	proizvoljno
Pogonski pritisak kompletnog temperaturnog područja	0,2 ... 10 bar
Standard flow rate in flow control direction 0.6->0 MPa (6->0 bar, 87->0 psi)	250 l/min
Standard flow rate in non-return direction at 0.6->0 MPa (6->0 bar, 87->0 psi)	270 ... 300 l/min
Pogonski medijum	Kompresovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Napomena o mediju pogona i upravljanja	Nauljeni pogon je moguć (u daljnjem pogonu potreban)
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Temperatura ležaja	-10 ... 150 °C
Temperatura medijuma	0 ... 150 °C
Nazivni moment pritezanja	3 Nm
Tolerancija uz nazivni moment pritezanja	± 10 %
Težina proizvoda	23 g
Materijal - napomena	RoHS komfornost
Material seals	FPM
Material hollow bolt	Aluminijumska legura za kovanje
Material release ring	Mesing niklovan
Material adjusting screw	visokolegirani čelik, nerđajući
Material swivel fitting	Mesing Niklovano