

Pneumatika - redna stezaljka LT-2-PK-3-DA

Broj artikla: 5866

FESTO



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Pogonski pritisak	0,1 ... 8 bar
Pogonski medijum	Kompresovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [-::-]
Napomena o mediju pogona i upravljanja	Nauljeni pogon je moguć (u daljnjem pogonu potreban)
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura okoline	-10 ... 60 °C
Težina proizvoda	5,2 g
Pneumatski priključak	Nasadni priključak PK-3
Materijal - napomena	RoHS komfornost