

Kapa za zatvaranje CV-PK-4-B

Broj artikla: 6214

FESTO

Za navojne spojeve plastičnih creva i nasadnih priključaka.



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Veličina kontejnera	10
Temperature-dependent operating pressure	-0,095 ... 1 MPa
Pogonski pritisak zavisian od temperature	-0,95 ... 10 bar
Temperature-dependent operating pressure	-13,775 ... 145 psi
Pogonski medijum	Kompresovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7::-]
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Temperatura okoline	-10 ... 80 °C
Pneumatski priključak 1	za crevo spoljašnjeg prečnika 6 mm za spajanje navlačenjem, unutrašnji prečnik 4 mm sa maticom
Materijal - napomena	RoHS komfornost
Material cap	TPE-U(PU)