

T-razdelnik FCK-3-PK-9-KU

Broj artikla: 6276

FESTO

Polimerna izvedba



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Nazivni prečnik	8 mm
Položaj ugradnje	proizvoljno
Oblik	T oblik
Veličina kontejnera	10
Operating pressure for entire temperature range	-0,095 ... 1 MPa
Pogonski pritisak kompletnog temperaturnog područja	-0,95 ... 10 bar
Operating pressure for entire temperature range	-13,775 ... 145 psi
Pogonski medijum	Kompresovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Napomena o mediju pogona i upravljanja	Moguć nauljeni pogon
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura okoline	-10 ... 60 °C
Pneumatski priključak 1	za utični konektor, unutrašnji prečnik 9 mm sa maticom
Pneumatski priključak 2	za utični konektor, unutrašnji prečnik 9 mm sa maticom
Material of union nut	POM
Materijal - napomena	RoHS komformnost
Material – connector	POM